


Films AlumaSeal® 96 et AlumaSeal® 384 ClearLine®

ClearLine®

- Applications : PCR, stockage à long terme
- En aluminium de 38,1 µm
- Température d'utilisation : -80 °C à +120 °C
- Avec une languette
- Perçables
- Opaques
- Etanchéité renforcée pour plaques 96 puits



Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
760231	Film AlumaSeal® 96 ClearLine® pour plaque 96 non jupée	117,5 x 77,8	100	NC -
760232	Film AlumaSeal® 384 ClearLine® pour plaque 384 puits ou deep-well	123,8 x 82,6	100	NC -




Film adhésif pour la congélation Alumaseal® CS™

ClearLine®


- Pour le stockage à froid des microplaques
- Dimensions : 81,5 x 132,6 mm
- Longueur sans les languettes : 123,04 mm
- Résiste jusqu'à -80 °C

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
760243	Film Alumaseal® CS™	100	100	NC -
760244	Film Alumaseal® CS™ stérile	25	50	NC -



Film FoilSeal™ ClearLine®

ClearLine®



- Application : PCR
- En aluminium de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -20 °C à 120 °C
- Universel
- Dimensions sans languette : 118,1 x 78,3 mm
- Avec une languette détachable
- Perçable
- Opaque

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
765282	Film FoilSeal™ ClearLine®	100	NC -
765281	Film FoilSeal™ ClearLine® stérile	50	NC -

Film EZcap™ 1 x 8 PCR FoilSeal™ ClearLine®

ClearLine®



- Application : PCR
- En aluminium de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -20 °C à 120 °C
- Pour barrettes de 8 tubes et plaques
- Dimensions sans languette : 81,2 x 10,1 mm
- Avec deux languettes détachable
- Perçable
- Opaque

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
765268	Film EZcap™ 1 x 8 PCR FoilSeal™ ClearLine®	300	NC -



Film eXRreme™ FoilSeal™ ClearLine® pour PCR

ClearLine®

- Film étanche universel en aluminium
- Epaisseur : 50 µm
- Dimensions : 78,3 x 135,9 mm
- Longueur sans les languettes : 117,1 mm
- Excellente résistance chimique (DMSO inclus)
- Température : -20 °C à +120 °C
- Pour PCR, stockage longue durée, expériences sensibles à la lumière et applications robotiques
- Perçable avec les pointes de pipettes et pointes robotiques
- S'enlève sans laisser de résidu
- Film individuel avec une languette de pose détachable, film en rouleau avec deux languettes de pose détachables (largeur 10 mm)



Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
765266	Film eXRreme™ FoilSeal™ pour PCR	78,3 X 129	100	NC -
765270	Rouleau de film eXRreme™ FoilSeal™ pour PCR	78,3 X 139	500	NC -