

## Films pour fluorescence

ClearLine®

### Films AbsorbMax® et BrightMax® ClearLine®



Saisissez la référence sur [dulis.be](http://dulis.be) pour retrouver le guide complet des films Excel

Applications : luorescence, luminescence.

- ▶ En vinyl de 203,2 µm
- ▶ Température d'utilisation : -40°C à 80°C
- ▶ Sans languette
- ▶ Opaques
- ▶ AbsorbMax : absorbe la lumière, réduit la lumière parasite
- ▶ BrightMax : réfléchit la lumière et augmente la sensibilité

Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/carton	€ HT/carton
760241	Film AbsorbMax® ClearLine® pour plaque noir	114,3 x 76,2	100	NC -
760245	Film BrightMax® ClearLine® pour plaque blanche	116,1 x 76,2	100	NC -

Thermo SCIENTIFIC | nunc

## Films adhésifs Nunc




- ▶ Utilisables de -40 °C à +80 °C

Référence	DNase RNase free	Applications	Perçable	Couleur	Matériau	Unités/carton	€ HT/carton
056110	Oui	A percer, faible autofluorescence	Oui	Transparent	Polyéthylène	100	NC -
056486	Non	Film opaque pour produit photosensible	Non	Noir	Vinyle	50	NC -
056889	Non	Luminescence	Non	Blanc	Polyester	50	NC -

## Films en aluminium

ClearLine®

### Film AlumaSeal II® ClearLine®



DNase RNase


Applications : PCR, stockage à long terme.

- ▶ En aluminium de 35,6 µm
- ▶ Température d'utilisation : -80°C à +120 °C
- ▶ Universel
- ▶ Dimensions sans languette : 125,4 x 82,6 mm
- ▶ Avec deux languettes détachables
- ▶ Bonne résistance chimique
- ▶ Perçable
- ▶ Opaque
- ▶ Ne se replie pas sur lui-même

Référence	Désignation	Unités/carton	€ HT/carton
760212	Film AlumaSeal II® ClearLine®	100	NC -
760213	Film AlumaSeal II® ClearLine® stérile	50	NC -
765248	Film AlumaSeal II® ClearLine® en rouleau de 100 m	1	NC -

ClearLine®

### Films AlumaSeal 96® et AlumaSeal 384® ClearLine®



DNase RNase

Applications : PCR, stockage à long terme

- ▶ En aluminium de 38,1 µm
- ▶ Température d'utilisation : -80 °C à +120 °C
- ▶ Avec une languette
- ▶ Perçables
- ▶ Opaques
- ▶ Etanchéité renforcée pour plaques 96 puits

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/carton	€ HT/carton
760231	Film AlumaSeal 96® ClearLine® pour plaque 96 non jupée	117,5 x 77,8	100	NC -
760232	Film AlumaSeal 384® ClearLine® pour plaque 384 puits ou Deepwell	123,8 x 82,6	100	NC -