

## Films et rouleaux pour le scellage

Réf.	Photo	Modèle	Caractéristiques	Conditionnement	Pour	€ HT
016462F	A	Clear Seal	Film optique pour la QPCR	Rouleau de 500 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044770	A		Efficace de -80 °C à 80 °C	Rouleau de 350 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
016427F	B		ou 110 °C avec couvercle à pression	100 feuilles	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
016276F	A	Clear Weld Seal Mark II	Film optique pour la QPCR et le stockage	Rouleau de 610 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044771	A		Efficace de -80 °C à 110 °C	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
044720	B		Bonne résistance aux solvants (DMSO)	100 feuilles	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
016274F	A	Clear Seal 3730	A utiliser avec plaques en PE, PS et PP	Rouleau de 610 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044773	A		Efficace de -80 °C à 90 °C ou 110 °C avec	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
044772	A		couvercle à pression - Perçable Recommandé pour le séquenceur ABI 3730	Rouleau de 1000 feuilles pré-découpées	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
016273F	C	Peel Seal	Film pelable pour plaque en PP	Rouleau de 600 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044767	C		Efficace de -80 °C à 110 °C	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
016279F	D		Pour le stockage et la PCR	100 feuilles	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
044777	C	DMSO Resistant Peel Seal	Film pelable pour plaque en PP	Rouleau de 500 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044778	C		Efficace de -80 °C à 40 °C - pour le stockage.	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
044779	D		Très bonne résistance aux solvants (DMSO)	Rouleau de 100 feuilles pré-découpées	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
016679F	E	Pierce Seal	Film perçable pour plaques en PP	Rouleau de 610 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044768	E		Efficace de -20 °C à 120 °C	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
016678F	D		Très bonne résistance aux solvants, rescellage sur lui-même possible pour PCR et stockage	100 feuilles	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
016272F	E	Foil Seal	Pour plaques en PP ou PS – Pelable et perçable	Rouleau de 610 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044769	E		Efficace de -20 °C à 110 °C	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
016278F	D		Bonne résistance aux solvants – Rescellage sur lui-même possible pour PCR et stockage	100 feuilles	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
044774	F	Thermal Bond	Pelable, très forte efficacité de scellage	Rouleau de 610 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
016277F	D		Haut degré de protection des échantillons -20 °C à 110 °C – PCR et stockage long terme	100 feuilles	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -

## Thermo-soudeuse manuelle ALPS 30 ABgene®

- Compacte (dimensions : 220 x 250 x 230 mm)
- Légère (environ 4 kg)
- Chauffage rapide : LED indiquant la température de scellage
- Ergonomique
- Inclus : adaptateur plaque Deepwell, adaptateur plaque PCR 96 puits et adaptateur microplaque standard



Référence	Désignation	€ HT
017230	Thermo-soudeuse ALPS30	NC -

STOCKAGE  
SCREENING

## Thermosoudeuse semi-automatique ALPS 50V

- Thermosoudeuse pour films format microplaque
- Pour une utilisation à bas ou moyen débit
- Format compact
- Alarme sonore à la fin du scellage
- Réglage de la température et de la durée grâce au clavier tactile

Plage de T° de soudure	125 °C à 200 °C
T° de fonctionnement	18 °C à 30 °C
Plage d'humidité	20 à 80 %
Dimensions L x P x H (mm)	220 x 321 x 425
Poids (kg)	7,2
Référence	446879
€ HT	NC -

