## Adhésif RockerTape pour agitateur

- > A utiliser avec les rockers, agitateurs, incubateurs
- ➤ Ne pas dépasser une agitation de 300 rpm
- ➤ RockerTape en rouleau : 38 mm x 6 m, 1 rouleau
- ➤ RockerTape en feuilles : 30 x 30 cm, 3 feuilles/paquet

Référence	Désignation	€HT
053454	RockerTape en feuilles	NC -




## Agitateurs oscillants à rouleaux TubeRoller

Agitateurs pour tubes à mouvements simultanés : rotation des rouleaux et oscillation de la plate-forme.

Mouvement de bascule à effet de vague, +/- 5 ° d'inclinaison à chaque rotation des rouleaux

Modèle	5 rouleaux	10 rouleaux	
Vitesse de rotation	38 rpm, fixée, +/- 10 %		
Mouvement	Roulement-bascule simultané, +/- 5°		
Alimentation	230 V , 50-60 Hz		
Dimensions externes (mm)	450 x 180 x 90	450 x 360 x 90	
Poids (kg)	5	10	
Nb de tubes 12 x 75 mm	12	26	
Nb de tubes 16 x 100 mm	8	18	
Nb de tubes 16 x 125 mm	8	18	
Nb de tubes 15 ml	8	18	
Nb de tubes 50 ml	8	18	
Référence	062535	062536	
€ HT	NC -	NC -	

- ➤ Vitesse de rotation des rouleaux fixe à 38 rpm
- > Pour tubes et bouteilles entre 8 et 200 mm de diamètre



## Agitateurs rockers 2D et tridimensionnel vitesse variable

- ➤ Plateau inox
- > Ajustement de l'angle et de la vitesse d'agitation
- > Utilisable en chambre froide ou en incubateur
- ➤ Garantie : 2 ans

Modèle	Modèle 2D	Modèle 3D	
Température d'utilisation	+ 4 °C à + 65 °C	+ 4 °C à + 65 °C	
Vitesse	2 à 30 rpm	2 à 30 rpm	
Angle d'inclinaison	Variable +/-o ° à +/-30°	Variable +/-o ° à +/-30°	
Charge maximum (kg)	2,3	2,3	
L x l (mm) plateau	350 X 300	300 X 300	
Poids (kg)	3	3	
Alimentation électrique	230 V AC, 50 Hz, 0,2 A		
Livré avec	Plate-forme classique +	Plate-forme classique +	
	tapis antidérapant	tapis antidérapant et	
		tapis à picots	
Référence	060927	060928	
€HT	NC -	NC -	





